



finish Lave verres machine 1l - 5l



- ✓ Finish Professional lave verres machine est spécialement conçu pour le lavage des verres et des tasses en machine lave verres.
- ✓ Elimine efficacement les traces de rouge à lèvres et de graisse.
- ✓ Ne laisse ni odeur ni arrière-goût.
- ✓ Assainit et garantit une hygiène irréprochable.
- ✓ Nettoie à fond, même en eau dure, sans laisser de traces.
- ✓ Ne mousse pas.
- ✓ Flacon doseur 1l : le doseur intégré permet une utilisation pratique, précise et évite les risques d'éclaboussures.
- ✓ Bidon 5l avec bec verseur : permet de recharger le flacon doseur 1l sans risque d'éclaboussures.
- ✓ Bidon équipé d'un bouchon de sécurité pour les enfants.
- ✓ Aspect : liquide transparent
- ✓ pH à 1% : 12,30 +/- 0,40
- ✓ Densité : 1,248 +/- 0,002
- ✓ Viscosité à 20° C : fluide

Parmi d'autres ingrédients, Finish Professional lave verres machine contient :

Phosphates	De 5 à 15 %
Phosphonates	Moins de 5 %

COMPOSITION CHIMIQUE

COMPOSANTS	EFFICACITE
Agents alcalins	Pouvoir dégraissant
Phosphates	Agents dispersants des salissures
Phosphonates	Agents séquestrant, renforcent le pouvoir anti-calcaire

MODE D'EMPLOI

DOSAGE MANUEL : 1 dose = 25 ml = 30 g

- Bien lire l'étiquette avant utilisation.
- Le dosage ne peut s'effectuer qu'avec le flacon doseur Finish Professional lave verres machine 1l.
- Ouvrir le bouchon de la partie doseur (maintenir l'autre bouchon vissé) et remplir par une pression modérée sur la bouteille jusqu'à la hauteur voulue.
- Pour un lave verre dont la cuve se vide à chaque cycle, ajouter ½ dose à chaque cycle.
- Pour recharger le flacon doseur 1l avec le bidon 5l, utiliser impérativement le bec verseur au dos du bidon. Vérifier que le bec verseur soit bien enfoncé dans le goulot et ne risque pas de tomber au moment du transvasement. A la fin de l'opération, bien refermer le bidon avec le bouchon de sécurité enfant. Ne jamais transvaser directement sans le flacon doseur 1l (risque de projection oculaire entraînant de graves brûlures).

DOSAGE AUTOMATIQUE

- Le dosage dépend de la dureté de l'eau et du type de machine :
- Eau peu dure (0-14°TH) : 2 g/l
- Eau dure à très dure (> 14°TH) : 4 g/l

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	NOMBRE DE COUCHES	CARTONS PAR PALETTE
Finish Professional lave verres machine 1l – PV00302302	3107930030231	6	14	4	56
Finish Professional lave verres machine 5l – PV00303001	3141360030300	4	8	4	32